

Aufbau/Werkstoff:

Glattwandige Rohre aus naturbelassenem PTFE, zertifiziert nach RoHS und FDA (21 CFR 177.1550).


Die Kombination aus hochwertigen Materialien und moderner Fertigung sorgt für hohe Flexibilität und geringe Porosität. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Grün, Gelb, Orange, Rot und Blau mit Wandstärken von 0,5 bis 3 mm.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Abmessungen in Weiß.

PTFE-RO



Mögliche Farben:



-BL -RT -OR -GE -GN -SW -WS

Tecalan Teile Nummer	Innen ø	PTFE Wand- dicke	Außen ø	Toleranz ø ID/AD	Gewicht je Längen- einheit	Minimaler Biege- radius	Maximaler Arbeitsdruck (Bei 23°C)	Mindest- Berstdruck (Bei 23°C)
-	Nennwert	mm	mm	mm	g/m	mm	bar/MPa	bar/MPa
T10133	1.5	0.85	3.2	± 0.10	13.80	12	35/3.5	110/11
T10005	2.0	0.50	3.0	± 0.10	8.60	18	23/2.3	70/7.0
T10006	2.0	1.00	4.0	± 0.10	20.5	16	35/3.5	110/11
T10181	2.5	0.75	4.0	± 0.10	16.8	21	25/2.5	80/8.0
T10175	2.7	0.65	4.0	± 0.10	15.0	25	21/2.1	65/6.5
T10014	3.0	0.50	4.0	± 0.10	12.1	32	16/1.6	50/5.0
T10018	3.0	1.00	5.0	± 0.10	27.6	25	28/2.8	85/8.5
T10022	3.0	1.50	6.0	± 0.10	46.6	24	35/3.5	110/11
T10024	4.0	0.50	5.0	± 0.10	15.5	50	13/1.3	40/4.0
T10029	4.0	1.00	6.0	± 0.10	34.5	36	23/2.3	70/7.0
T10036	4.0	2.00	8.0	± 0.10	82.9	32	35/3.5	110/11
T10167	4.35	1.00	6.35	± 0.10	37.0	40	21/2.1	65/6.5
T10038	5.0	1.00	7.0	± 0.10	41.4	49	20/2.0	60/6.0
T10042	5.0	0.75	8.0	± 0.10	67.4	43	25/2.5	80/8.0
T10045	5.0	2.00	9.0	± 0.10	96.7	40	31/3.1	95/9.5
T10220	6.0	0.50	7.0	± 0.15	22.5	98	8/0.8	25/2.5
T10050	6.0	1.00	8.0	± 0.15	48.4	64	16/ 1.6	50/5.0
T10055	6.0	1.50	9.0	± 0.15	77.7	54	23/2.3	70/7.0
T10058	6.0	2.00	10.0	± 0.15	110.5	50	28/2.8	85/8.5
T10385	6.35	1.57	9.5	± 0.15	82.9	60	21/2.1	65/6.5
T10149	7.0	1.00	9.0	± 0.15	55.3	81	13/1.3	40/4.0
T10207	7.0	1.50	10.0	± 0.15	88.1	67	20/2.0	60/6.0
T10221	8.0	0.50	9.0	± 0.20	29.4	162	6/0.6	20/2.0
T10068	8.0	1.00	10.0	± 0.20	62.2	100	13/1.3	40/4.0
T10130	8.0	2.00	12.0	± 0.20	138.2	72	23/2.3	70/7.0

TecalanTeile Nummer	Innen ø	PTFE Wand- dicke	Außen ø	Toleranz ø ID/AD	Gewicht je Längen- einheit	Minimaler Biege- radius	Maximaler Arbeitsdruck (Bei 23°C)	Mindest- Berstdruck (Bei 23°C)
-	Nennwert	mm	mm	mm	g/m	mm	Bar/MPa	Bar/MPa
T10075	9.0	1.50	12.0	± 0.20	108.8	96	16/ 1.6	50/5.0
T10077	10.0	1.00	12.0	± 0.20	76.0	144	10/1.0	30/3.0
T10279	10.0	1.50	13.0	± 0.20	119.2	113	15/1.5	45/4.5
T10131	10.0	2.00	14.0	± 0.20	165.8	98	18/1.8	55/5.5
T10319	11.0	1.00	13.0	± 0.30	82.9	169	10/1.0	30/3.0
T10212	11.0	2.00	15.0	± 0.30	179.6	113	16/ 1.6	50/5.0
T10088	12.0	1.00	14.0	± 0.30	89.8	196	8/0.8	25/2.5
T10094	13.0	1.00	15.0	± 0.30	96.7	225	8/0.8	25/2.5
T10224	13.0	1.50	16.0	± 0.30	150.2	170	11/1.1	35/3.5
T10097	14.0	1.00	16.0	± 0.30	103.6	256	6/0.6	20/2.0
T10138	15.0	1.50	18.0	± 0.30	171.0	216	10/1.0	30/3.0
T10170	16.0	1.00	18.0	± 0.40	117.4	324	6/0.6	20/2.0
T10248	16.0	1.50	19.0	± 0.40	181.3	241	10/1.0	30/3.0
T10290	16.0	2.00	20.0	± 0.40	248. 7	200	13/1.3	40/4.0
T10267	17.0	1.50	20.0	± 0.40	191. 7	267	8/0.8	25/2.5
T10107	18.0	1.00	20.0	± 0.40	131.3	400	5/0.5	15/1.5
T10148	19.0	1.50	22.0	± 0.40	212.4	323	6/0.6	20/2.0
T10210	20.0	1.00	22.0	± 0.40	145.1	484	5/0.5	15/1.5
T10114	22.0	1.50	25.0	± 0.60	243.5	417	6/0.6	20/2.0
T10116	23.0	1.00	25.0	± 0.60	165.8	625	5/0.5	15/1.5
T10118	25.0	1.50	28.0	± 0.60	274.6	523	5/0.5	15/1.5
T10274	26.0	2.00	30.0	± 0.60	386.8	450	6/0.6	20/2.0
T10366	28.0	1.00	30.0	± 0.80	200.3	900	4/0.4	12/1.2
T10386	30.0	1.00	32.0	± 0.80	214.1	1024	4/0.4	12/1.2

Um die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte zu gewährleisten, werden alle PTFE-Innenrohre unter Druck geprüft.

Anwendungen:

Chemie, Hochtemperaturanwendungen, Lebensmittel und Getränke, medizinische Geräte, Labor, elektrische Isolierung, Farben, Pharmazeutika, Kraftfahr- zeuge, Motorräder.

EMPFOHLENE BETRIEBSTEMPERATUREN: bis zu +250°C
TEMPERATUREN UND DRUCK - ALLGEMEINE SPEZIFIKATION:

Bei Temperaturen über 130 °C reduziert sich der Berstdruck je 1°C mit Sicherheitsfaktor 3:1.

Arbeits- temperatur	Berstdruck- reduktion
Bis zu 130 °C	100%
150°C	85% aktiv
180°C	65% aktiv
200°C	50% aktiv
220°C	35% aktiv
250°C	25% aktiv